


連接電纜
NEBV-S1G44-K-10-N-LE39
訂貨編號: 565291

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	4-40UNC
安裝位置	可選
產品重量	1432 g
電氣介面	44 針 ?? Sub-D
操作電壓範圍 DC	30 V
40°C 時的額定電流	0.86 A
電纜長度	10 m
電纜特徵	用於靜態應用
最小電纜彎曲半徑	95 mm
電纜直徑	9.6 mm
電纜直徑公差	± 0.5 mm
電纜結構	40 x 0.14 mm ²
防護等級	IP65 IP67 在組裝好的狀態下
環境溫度	-5 °C...60 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
外殼材質	PBT
電觸頭材料	青銅 青銅