

氣槍噴嘴
LPZ-RB-150-B
訂貨編號: 565316

FESTO



資料表

特性	值
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
聲壓度	90 dB(A)
環境溫度	-10 °C...50 °C
氣動介面	外螺紋 M12x1.25
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	黃銅 鍍鎳