

快插接頭

CRQS-1/2-1/2-U

訂貨編號: 565325

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	0.413 in
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	1
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -13.775 psi...203 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...14 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-20 °C...150 °C -4 °F...302 °F
最大緊固扭矩	14.8 ft-lbf
產品重量	1.63 oz
合適的電纜	PFAN
安裝方式	外六角 55/64
氣動介面，氣口 1	外螺紋 1/2 NPTF
氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 1/2"
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	高合金不鏽鋼
釋放環材料	高合金不鏽鋼
氣管密封件材料	FPM
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼