

# 氣路板模組 CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

訂貨編號: 565705

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 尺寸 (寬x長x高)          | (包括互連模組和連接技術)<br>50 x 107 x 70 mm                                       |
| 安裝方式                | 在互連模組 CPX-M-GE..上   |
| 產品重量                | 120 g   |
| 環境溫度                | -5 °C...50 °C   |
| 儲存溫度                | -20 °C...70 °C  |
| 相對空氣濕度              | 95 %<br>無冷凝   |
| 防護等級                | IP65  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力<br>(安裝時)  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| CE 認證 (見合格聲明)       | 符合歐盟防爆指令 (ATEX)   |
| CE 標記 (見合格聲明)       | 根據 UK EX 指令   |
| 防爆                  | 區 0 (IEC-EX)<br>區 20 (IEC-EX)<br>22[20] 區 (UKEX)<br>2[0] 區 (UKEX)       |
| ATEX 氣體類別           | II (1) G  |
| ATEX 防塵類別           | II (1) D  |
| 歐盟境外防爆認證            | EPL Da (IECEX)<br>EPL Dc[Da] (GB)<br>EPL Ga (IEC-EX)<br>EPL Gc[Ga] (GB) |
| 氣體防爆阻燃類型            | [Ex ia Ga] IIC  |
| 防塵的防爆阻燃類型           | [Ex ia Da] IIIC   |
| 防爆環境溫度              | -5°C <= Ta <= +50°C   |
| 證書簽發機構              | IECEX ZLM 12.0007 X<br>ZELM 12 ATEX 0500 X                              |
| 材料說明                | RoHS 合規   |
| 外殼材質                | 加強型聚醯胺  |
| 電氣介面                | 4 針<br>4x 插座<br>A 編碼<br>M12x1 圓形插頭                                      |

| 特性   | 值 |
|------|---|
| 輸入數量 | 8 |