

接線板
NECU-L3G8-C1
訂貨編號: 565712

FESTO



資料表

特性	值
連接頻率	100
安裝位置	可選
產品重量	36 g
電氣介面	8 針 彈簧壓接端子 直列式插頭
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	12 A
抗電湧性	4 kV
介面橫截面	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
環境溫度	-40 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
電觸頭材料	銅合金 鍍錫