

氣路板
VABM-L1-10S-G18-3
訂貨編號: 566559

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	10.5 mm
最大閥位數量	16
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
認證	RCM 商標 c UL us - 認證 (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	5 級，符合 ISO 14644-1
H 型導軌安裝件的最大緊固扭矩	1.5 Nm
用於閥安裝的最大緊固扭矩	0.45 Nm
牆面安裝的最大緊固扭矩	3 Nm
產品重量	81 g
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 3	G1/8
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金