

氣路板  
VABM-L1-10W-G18-9  
訂貨編號: 566589

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                      |
|---------------------|----------------------------------------|
| 網格尺寸                | 10.5 mm                                |
| 最大閥位數量              | 16                                     |
| 工作壓力                | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 認證                  | RCM 商標<br>c UL us - 認證 (OL)            |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                            |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| H 型導軌安裝件的最大緊固扭矩     | 1.5 Nm                                 |
| 用於閥安裝的最大緊固扭矩        | 0.45 Nm                                |
| 牆面安裝的最大緊固扭矩         | 3 Nm                                   |
| 產品重量                | 303 g                                  |
| 嚮導氣口 12/14          | M5                                     |
| 嚮導排氣口 82/84         | M5                                     |
| 氣動介面, 氣口 1          | G1/8                                   |
| 氣動介面, 氣口 2          | M5                                     |
| 氣動介面, 氣口 3          | G1/8                                   |
| 氣動介面, 氣口 4          | M5                                     |
| 氣動介面, 氣口 5          | G1/8                                   |
| 材料說明                | RoHS 合規                                |
| 氣路板材質               | 精製鋁合金                                  |