

氣路板
VABM-L1-10HW-G18-12
訂貨編號: 566615

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	10.5 mm
最大閥位數量	16
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
認證	RCM 商標 c UL us - 認證 (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
H 型導軌安裝件的最大緊固扭矩	1.5 Nm
用於閥安裝的最大緊固扭矩	0.45 Nm
牆面安裝的最大緊固扭矩	3 Nm
產品重量	387 g
嚮導氣口 12/14	M5
嚮導排氣口 82/84	M5
氣動介面, 氣口 1	G1/8
氣動介面, 氣口 2	M7
氣動介面, 氣口 3	G1/8
氣動介面, 氣口 4	M7
氣動介面, 氣口 5	G1/8
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金