



帶電纜插座 NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2

訂貨編號: 566654

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|--------------------|--------------------------|
| 電纜標識 | 不具有標籤支架 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 產品重量 | 4 g |
| 電氣介面 1, 功能 | 現場設備端 |
| 電氣介面 1, 設計 | 直角式 |
| 電氣介面 1, 連接類型 | 插座 |
| 電氣介面 1, 電纜出口 | 直列式 |
| 電氣介面 1, 連接系統 | 接口樣式 H |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數 | 3 |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯 | 2 |
| 電氣介面 1, 安裝類型 | 卡入鎖定 |
| 電氣介面 2, 功能 | 控制器端 |
| 電氣介面 2, 介面類型 | 2x 單芯 |
| 電氣介面 2, 連接系統 | 開放式 |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數 | 2 |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 2 |
| 操作電壓範圍 DC | 0 V...60 V |
| 40°C 時的額定電流 | 3 A |
| 電纜長度 | 0.5 m |
| 電纜特徵 | 標準 |
| 電纜直徑 | 1.3 mm |
| 電纜結構 | 2 x 0.14 mm ² |
| 標稱導線橫切面積 | 0.14 mm ² |
| 線端 | 直接切斷 |
| 防護等級 | IP40 |
| 防護等級說明 | 在組裝好的狀態下 |
| 環境溫度 | -5 °C...60 °C |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟 RoHS 指令 |

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 RoHS 指令 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | POM |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 電觸頭材料 | 銅合金 鍍錫 |
| 絕緣護套材料 | PVC |