



帶電纜插座  
NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2  
訂貨編號: 566657

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                        |
|--------------------|--------------------------|
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                  |
| 安裝位置               | 可選                       |
| 產品重量               | 31 g                     |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                    |
| 電氣介面 1, 設計         | 直角式                      |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座                       |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直列式                      |
| 電氣介面 1, 連接系統       | 接口樣式 H                   |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 3                        |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯數  | 2                        |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 卡入鎖定                     |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                     |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 2x 單芯                    |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 開放式                      |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 2                        |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 2                        |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...60 V               |
| 40°C 時的額定電流        | 3 A                      |
| 電纜長度               | 5 m                      |
| 電纜特徵               | 標準                       |
| 電纜直徑               | 1.3 mm                   |
| 電纜結構               | 2 x 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積           | 0.14 mm <sup>2</sup>     |
| 線端                 | 直接切斷                     |
| 防護等級               | IP40                     |
| 防護等級說明             | 在組裝好的狀態下                 |
| 環境溫度               | -5 °C...60 °C            |
| CE 認證 (見合格聲明)      | 符合歐盟 RoHS 指令             |

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令   |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明              | RoHS 合規        |
| 外殼材質              | POM            |
| 外殼顏色              | 黑色             |
| 電觸頭材料             | 銅合金<br>鍍錫      |
| 絕緣護套材料            | PVC            |