



帶電纜插座
NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2
訂貨編號: 566662

FESTO



資料表

特性	值
電纜標識	不具有標籤支架
安裝位置	可選
產品重量	4 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	接口樣式 S
電氣介面 1, 介面/線芯數	2
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	2
電氣介面 1, 安裝類型	卡入鎖定
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	2x 單芯
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	2
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	2
操作電壓範圍 DC	0 V...60 V
40°C 時的額定電流	3 A
電纜長度	0.5 m
電纜特徵	標準
電纜直徑	1.3 mm
電纜結構	2 x 0.14 mm ²
標稱導線橫切面積	0.14 mm ²
線端	直接切斷
防護等級	IP40
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-5 °C...60 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規

特性	值
外殼材質	POM
外殼顏色	黑色
電觸頭材料	銅合金 鍍錫
絕緣護套材料	PVC