


電氣連接板  
VAVE-L1-1VS3-LP  
訂貨編號: 566719

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 反極性保護               | 雙極性的              |
| 附加功能                | 火花抑制              |
| 訊號狀態顯示器             | LED               |
| 標稱操作電壓 DC           | 12 V<br>24 V      |
| 抗電湧性                | 0.8 kV            |
| 污染等級                | 3                 |
| 擴展的環境溫度範圍           | -5 ... 60° C      |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 0 - 無耐腐蝕能力        |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級                | IP40              |
| 環境溫度                | -5 °C...50 °C     |
| 安裝位置                | 可選                |
| 產品重量                | 1.6 g             |
| 電氣介面                | 2 針<br>??         |
| 保護導線介面              | 不可用               |
| 安裝方式                | 夾子                |
| 外殼顏色                | 黑色                |
| 材料說明                | RoHS 合規           |
| 外殼材質                | PA                |