

# 電氣連接板

## VAVE-L1-1L1-LR

訂貨編號: 566726

FESTO



### 資料表

| 特性                | 值                    |
|-------------------|----------------------|
| 反極性保護             | 用於工作電壓               |
| 附加功能              | 火花抑制<br>保持電流降低       |
| 訊號狀態顯示器           | LED                  |
| 標稱操作電壓 DC         | 24 V                 |
| 抗電湧性              | 0.8 kV               |
| 污染等級              | 3                    |
| 認證                | RCM 商標               |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟電磁相容性指令          |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 EMC 指令          |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L    |
| 防護等級              | IP40                 |
| 環境溫度              | -5 °C...60 °C        |
| 安裝位置              | 可選                   |
| 產品重量              | 4.6 g                |
| 介面橫截面             | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 電氣介面              | 絞線                   |
| 電纜長度              | 0.5 m                |
| 線端                | 芯線套管                 |
| 保護導線介面            | 不可用                  |
| 安裝方式              | 夾子                   |
| 外殼顏色              | 黑色                   |
| 材料說明              | RoHS 合規              |
| 外殼材質              | PA                   |