

電氣連接板
VAVE-L1-1L3-LR
訂貨編號: 566728

FESTO



資料表

特性	值
反極性保護	用於工作電壓
附加功能	火花抑制 保持電流降低
訊號狀態顯示器	LED
標稱操作電壓 DC	24 V
抗電湧性	0.8 kV
污染等級	3
認證	RCM 商標
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP40
環境溫度	-5 °C...60 °C
安裝位置	可選
產品重量	17.5 g
介面橫截面	0.14 mm ²
電氣介面	絞線
電纜長度	2.5 m
線端	芯線套管
保護導線介面	不可用
安裝方式	夾子
外殼顏色	黑色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA