

# 測量模組 CPX-CMIX-M1-1

訂貨編號: 567417

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	50 x 107 x 55 mm
診斷	面向通道和模組的診斷
短路電流額定值	是
針對設備的診斷	模組欠壓 測量系統欠壓 透過本機的 7 段式顯示
最大模組數量	9
顯示	7 段式顯示
狀態顯示	LED 黃色 = PL (電源負載) LED 紅色 = 錯誤
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
電源故障橋接	10 ms
額定工作電壓下的電流消耗	80 mA
認證	C-Tick
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	5 - 95% 無冷凝
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	140 g
每條分支的軸數	1
軸分支數量	1
最大電纜長度	30 m
控制介面的電氣連接	插座 M9 5 針
控制介面	數位 CAN·匯流排, Festo·協定
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺