


線性驅動器
DGC-40- -HD-
訂貨編號: 567549

FESTO



資料表

特性	值
行程	1 mm...3500 mm
活塞直徑	40 mm
緩衝	液壓緩衝器，穩定的特性曲線 液壓緩衝器，靈活的特性曲線
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
位置偵測	透過近接開關
訂製品	防護型迴圈滾珠軸承導軌 附加滑塊，標準，左側 附加滑塊，標準，右側
工作壓力	0.15 Mpa...0.8 Mpa 1.5 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-10 °C...60 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	754 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	754 N
移動質量	6.18 kg
0 mm 行程的移動質量	20.5 kg
每 10 m 行程的附加重量	0.199 kg
安裝方式	具有附件
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR TPE-U(PU)