

# T 型快插接頭

## QBT-1/4-5/32-U

訂貨編號: 567778

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值                                         |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                        |
| 公稱通徑                | 0.118 in                                  |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | 塗層                                        |
| 安裝位置                | 可選                                        |
| 設計                  | T 型                                       |
| 套組規格                | 10                                        |
| 結構特點                | 推挽原理                                      |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | 0.095 Mpa...1 Mpa<br>13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍           | 0.95 bar...10 bar                         |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                          |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F            |
| 最大緊固扭矩              | 8.85 ft-lbf                               |
| 產品重量                | 0.55 oz                                   |
| 安裝方式                | 外六角 9/16                                  |
| 氣動介面, 氣口 1          | 外螺紋 1/4 NPT                               |
| 氣動介面, 氣口 2          | 適用於氣管外徑 5/32"                             |
| 釋放環顏色               | 灰色                                        |
| 材料說明                | RoHS 合規                                   |
| 外殼材質                | 鍍鎳黃銅<br>PBT                               |
| 螺紋密封件材料             | PTFE                                      |
| 釋放環材料               | POM                                       |
| 氣管密封件材料             | NBR                                       |
| 氣管夾緊元件材質            | 高合金不鏽鋼                                    |