

**快插接頭**  
**QB-3/8H-5/16-U**  
訂貨編號: 567779

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                         |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                        |
| 公稱通徑                | 0.256 in                                  |
| 安裝位置                | 可選                                        |
| 設計                  | 直列式設計                                     |
| 套組規格                | 10                                        |
| 結構特點                | 推挽原理                                      |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | 0.095 Mpa...1 Mpa<br>13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍           | 0.95 bar...10 bar                         |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                          |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F            |
| 產品重量                | 0.201 oz                                  |
| 氣動介面，氣口 1           | 插入式軸套直徑 3/8"                              |
| 氣動介面，氣口 2           | 適用於氣管外徑 5/16"                             |
| 釋放環顏色               | 灰色                                        |
| 材料說明                | RoHS 合規                                   |
| 外殼材質                | PBT                                       |
| 釋放環材料               | POM                                       |
| 氣管密封件材料             | NBR                                       |
| 氣管夾緊元件材質            | 高合金不鏽鋼                                    |