


塑膠氣管  
PUN-H-1/4-SI-500-HA  
訂貨編號: 568010

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 輸出直徑, 英吋            | 1/4                                                                                          |
| 流量相關彎曲半徑            | 0.085 Feet                                                                                   |
| 最小彎曲半徑              | 0.032 Feet                                                                                   |
| 使用說明                | TPE-U 基於乙太網路                                                                                 |
| 氣管特徵                | 拖鏈適用                                                                                         |
| 取決於溫度的操作壓力          | -14.4 psi...145 psi                                                                          |
| 關於工作壓力的提示           | 水: 與溫度相關的工作壓力, 參見圖表, 0 - 60°C 時最高 0.3 MPa                                                    |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液態, 無冰)                                               |
| 材料的防火測試             | UL94 HB                                                                                      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                                               |
| 適用於鋰離子電池生產          | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義: 禁止使用銅、鋅、鎳<br>質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、<br>印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 無塵室等級               | 靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估                                                           |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                                                                                      |
| 環境溫度                | -31 °F...145 °F                                                                              |
| 產品重量 (取決於長度)        | 2.47 oz/ft                                                                                   |
| 氣動介面                | 用於快插接頭外徑 1/4"                                                                                |
| 顏色                  | 銀色                                                                                           |
| 蕭氏硬度                | D 52 +/-3                                                                                    |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                                      |
| 氣管材料                | TPE-U(PU)                                                                                    |