

塑膠氣管
PUN-H-5/16-SW-1000-HA
訂貨編號: 568024

FESTO



資料表

特性	值
輸出直徑, 英吋	5/16
流量相關彎曲半徑	0.121 Feet
最小彎曲半徑	0.065 Feet
使用說明	TPE-U 基於乙太網路
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的操作壓力	-14.4 psi...145 psi
關於工作壓力的提示	水: 工作壓力取決於溫度, 見圖示, 0 - 60 °C 時最大 0.3 MPa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態, 無冰)
材料的防火測試	UL94 HB
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-31 °F...145 °F
產品重量 (取決於長度)	3.33 oz/ft
氣動介面	用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管 用於快插接頭外徑 5/16"
顏色	黑色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)