


小型滑台缸 DGSC-6-10-P-L

訂貨編號: 569793

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm
活塞直徑	6 mm
工作模式, 驅動單元	聯接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	籠式滾珠軸承導軌
結構特點	換擋叉系統
位置偵測	無
工作壓力	0.1 Mpa...0.6 Mpa 1 bar...6 bar 14.5 psi...87 psi
重複精度	0.2 mm
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	10 °C...50 °C
最大力 F_y	20 N
最大力 F_z	20 N
最大力矩 M_x	0.3 Nm
最大力矩 M_y	0.4 Nm
最大力矩 M_z	0.4 Nm
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	12.7 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	17 N
移動質量	17 g
產品重量	42 g
安裝方式	透過內螺紋和定位銷
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	POM
密封件材質	NBR

特性	值
導軌材料	高質合金鋼
外殼材質	高合金不鏽鋼
活塞桿材質	高合金不鏽鋼