

塑膠氣管
PEN-5/8-BL-150-CB
訂貨編號: 569895

FESTO



資料表

特性	值
輸出直徑, 英吋	5/8
流量相關彎曲半徑	0.41 Feet
最小彎曲半徑	0.196 Feet
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.4 Mpa -13.775 psi...58 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...4 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
關於工作壓力的提示	水: 0 - 50°C 時最高 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水 (液態, 無冰)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
環境溫度	-22 °F...140 °F
產品重量 (取決於長度)	12.5 oz/ft
氣動介面	用於快插接頭外徑 5/8"
顏色	藍色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PE