

**塑膠氣管**  
**PLN-1/4-SW-150-CB**

訂貨編號: 569907

**FESTO**



## 資料表

特性	值
輸出直徑, 英吋	1/4
流量相關彎曲半徑	0.105 Feet
最小彎曲半徑	0.039 Feet
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.7 Mpa -13.775 psi...101.5 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...7 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
關於工作壓力的提示	水: 0 - 50 °C 時最大 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-: 水 (液態, 無冰)]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-22 °F...176 °F
產品重量 (取決於長度)	1.94 oz/ft
氣動介面	用於快插接頭外徑 1/4"
顏色	黑色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PE