

塑膠氣管
PAN-MF-6X1-SW
訂貨編號: 570358

FESTO



資料表

特性	值
外徑	6 mm
流量相關彎曲半徑	35 mm
內徑	4 mm
最小彎曲半徑	15 mm
符合標準	DIN 73378-PA12-PHL
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...2.7 Mpa -13.775 psi...391.5 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...27 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 礦物油
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-60 °C...100 °C
產品重量（取決於長度）	0.016 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 6 mm
顏色	黑色
蕭氏硬度	D 65 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PA12-P