


插座

MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

訂貨編號: 570367

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 175301-803
符合標準	EN 61984
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 2 (ATEX) 區 22 (ATEX)
連接頻率	50
電纜出口	直角式
電纜出口說明	90° 可旋轉
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直角式
電氣介面 1, 連接系統	插頭樣式 C 型, 符合 EN 175301-803 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	3
電氣介面 1, 安裝類型	透過 M2.5 中央螺絲安裝在電磁閥上
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 連接系統	螺紋端子
電氣介面 2, 介面/線芯數	3
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	3
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
操作電壓範圍 AC	0 V...24 V
40°C 時的額定電流	6 A
抗電湧性	0.8 kV
保護導線介面	可用
電纜接頭	M12x1.5
許用的電纜直徑	4 mm...6 mm
介面橫截面	0.25 mm ² ...0.5 mm ²

特性	值
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...125 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
污染程度說明	在組裝狀態下
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	加強型聚醯胺
外殼顏色	黑色
密封件材質	HNBR
電觸頭材料	鍍錫黃銅