

**快插接頭**  
**NPQM-D-G38-Q14-P10**  
訂貨編號: 570450

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸                | 標準                                            |
| 公稱通徑              | 10 mm                                         |
| 旋入螺釘上的密封件類型       | 密封圈                                           |
| 設計                | 直列式設計                                         |
| 套組規格              | 10                                            |
| 結構特點              | 推挽原理                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...1.6 Mpa<br>-13.775 psi...232 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...16 bar                            |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 環境溫度              | -20 °C...70 °C                                |
| 標稱扭矩              | 9 Nm                                          |
| 標稱鎖緊扭矩公差          | ± 20%                                         |
| 產品重量              | 37.5 g                                        |
| 安裝方式              | 外六角形，規格 22 mm<br>內六角，規格 10 mm                 |
| 氣動介面，氣口 1         | 外螺紋 G3/8                                      |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 14 mm                                 |
| 材料說明              | RoHS 合規                                       |
| 外殼材質              | 鍍鎳黃銅                                          |
| 氣管密封件材料           | NBR                                           |