

塑膠氣管  
PUN-V0-16X2-SW  
訂貨編號: 570767

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 外徑                  | 16 mm                                           |
| 流量相關彎曲半徑            | 90 mm                                           |
| 內徑                  | 11.8 mm                                         |
| 最小彎曲半徑              | 50 mm                                           |
| 氣管特徵                | 拖鏈適用                                            |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi    |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...6 bar                               |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...0.9 Mpa<br>-13.775 psi...130.5 psi |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...9 bar                               |
| 關於工作壓力的提示           | 水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa                     |
| 認證                  | 德國技術監督協會 (TÜV)                                  |
| 證書簽發機構              | B 013277 0506 00                                |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液態，無冰）     |
| 材料的防火測試             | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0.75 mm)           |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                  |
| 環境溫度                | -35 °C...60 °C                                  |
| 環境溫度說明              | 無壓使用，最高 90 °C                                   |
| 產品重量（取決於長度）         | 0.122 kg/m                                      |
| 氣動介面                | 用於快插接頭外徑 16 mm                                  |
| 顏色                  | 黑色                                              |
| 顏色說明                | 由於防火功能，與標準顏色不符                                  |
| 蕭氏硬度                | D 54 +/-3                                       |
| 材料說明                | RoHS 合規                                         |
| 氣管材料                | TPE-U(PU)                                       |