

插頭
NECU-S-ECG4-HX-Q3
訂貨編號: 570922

FESTO



資料表

特性	值
認證	c UL us - 認證 (OL)
連接頻率	1
安裝方式	快速壓緊
電氣介面	4 針 直列式插頭/絕緣位移接頭 方形
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	3 A
抗電湧性	0.8 kV
單根電線直徑	0.07 mm
線徑	0.8 mm...1 mm
介面橫截面	0.14 mm ²
防護等級	IP40
環境溫度	-20 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	2
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	PBT PC
電觸頭材料	青銅
允許使用的絕緣護套	PP PVC TPE-E