



插頭
NECU-S-M12G4-P2-IS
訂貨編號: 570954

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
連接頻率	50
安裝位置	可選
產品重量	18 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	圓形
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	4
電氣介面 1, 安裝類型	螺絲鎖, 18 mm 六角, 縱向滾花
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	螺紋端子
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	2.5 kV
電纜接頭	Pg 9
許用的電纜直徑	6 mm...8 mm
介面橫截面	0.75 mm ²
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3

特性	值
外殼材質	PA
管接螺帽材料	PA
電觸頭材料	黃銅 帶青銅塗層