

被動導向軸
ELFR-...-35- -
訂貨編號: 571435

FESTO



資料表

特性	值
工作行程	50 mm...800 mm
尺寸	35
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌 循環滾珠軸承導軌
結構特點	被動導向軸
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	1 m/s...3 m/s
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP20
環境溫度	-10 °C...50 °C
區域 Iy 的第二力矩	3770 mm ⁴
區域 Iz 的第二力矩	4190 mm ⁴
最大力 Fy	50 N
最大力 Fz	50 N
最大空轉運作傳輸電阻	3 N
參考使用壽命	5000 km
每 10 mm 行程的額外移動質量	0 g
0 mm 行程的基本重量	1200 g
每 10 m 行程的附加重量	23 g
型材材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
材料說明	RoHS 合規
驅動蓋材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
導軌材料	鋼
滑塊材料	精製鋁合金 陽極氧化