


倒鈎接頭 N-1-P-19

訂貨編號: 572260

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	16.5 mm
旋入螺釘上的密封件類型	塗層
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	1
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	67.6 g
氣動介面，氣口 1	外螺紋 R1
氣動介面，氣口 2	適用氣管內徑 19 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	陽極氧化鋁