

塞頭
QBMC-1/8H-U
訂貨編號: 572281

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
安裝位置	可選
設計	堵頭
套組規格	10
工作壓力時完整溫度範圍	0.095 Mpa...1 Mpa 13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
產品重量	0.035 oz
氣動介面，氣口 1	插入式軸套 Ø 1/8"
釋放環顏色	灰色
材料說明	RoHS 合規