


T 型快插接頭

QBMTL-10-32-UNF-5/32-U

訂貨編號: 572296

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
公稱通徑	0.098 in
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
安裝位置	可選
設計	T 型, 附加快插接頭, 縱向
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	0.095 Mpa...1 Mpa 13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
最大緊固扭矩	1.11 ft-lbf
產品重量	0.176 oz
安裝方式	外六角 5/16
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 10-32 UNF-2A
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 5/32"
釋放環顏色	灰色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鍍鎳黃銅 PBT
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼