


固定節流閥模組 VMPA1-FT-NW0.3-1.7

訂貨編號: 572543

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	節流功能
氣動介面，氣口 1	底座
流量控制方向上的標準標稱流量	3.5 l/min...115 l/min
工作壓力	-0.9 bar...10 bar
環境溫度	-5 °C...60 °C
公稱通徑	0.3 mm...1.7 mm
安裝位置	可選
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...40 °C
介質溫度	-5 °C...60 °C
材料說明	RoHS 合規
支架材質	POM
中空螺栓材料	精製鋁合金