

固定節流閥 VMPA-FT-NW0.7-10

訂貨編號: 572546

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	節流功能
氣動介面, 氣口 1	底座
安裝方式	擰入
流量控制方向上的標準標稱流量	18 l/min...22 l/min
工作壓力	-0.9 bar...10 bar
環境溫度	-5 °C...60 °C
公稱通徑	0.7 mm
安裝位置	可選
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...40 °C
介質溫度	-5 °C...60 °C
產品重量	0.06 g
材料說明	RoHS 合規
中空螺栓材料	精製鋁合金