


連接電纜
NEBS-L1G4-K-5-LE4
訂貨編號: 572577

FESTO



資料表

特性	值
電纜標識	具有標籤架
連接頻率	100
產品重量	106 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	連接型式 L1J
電氣介面 1, 介面/線芯數	4
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	4
電氣介面 1, 安裝類型	卡入鎖定
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	4
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	4
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	1 A
抗電湧性	0.8 kV
電纜長度	5 m
電纜特徵	標準
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 固定電纜	13 mm
彎曲半徑, 移動電纜	42 mm
電纜直徑	4.1 mm
電纜直徑公差	± 0.15 mm
電纜結構	4 x 0.17 mm ²
標稱導線橫切面積	0.17 mm ²
線端	直接切斷
防護等級	IP40
防護等級說明	在組裝好的狀態下

特性	值
環境溫度	-20 °C...60 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...60 °C
儲存溫度	-20 °C...60 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
污染等級	2
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	PA
外殼顏色	白色
電觸頭材料	鍍錫青銅
絕緣護套材料	PVC