

連接件
VAVE-C8-1R1
訂貨編號: 573194

FESTO



資料表

特性	值
訊號狀態顯示器	LED
標稱操作電壓 DC	24 V
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...60 °C
安裝位置	可選
緊固扭矩	0.25 Nm
產品重量	3.5 g
電氣介面	4 針/2 針 M8/- 插頭/插座
保護導線介面	不可用
安裝方式	透過 M2 中央螺絲安裝在電磁閥上
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA
電觸頭材料	青銅