

電磁閥
VSCS-B-M32-MD-WA-1R3
訂貨編號: 573215

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
寬度	15 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	18 l/min
工作口	底座規格 15 mm，符合 ISO 15218 標準
操作電壓	24 V DC
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
復位類型	彈簧復位
認證	c UL us - 認證 (OL)
防護等級	IP65
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
符合標準	ISO 15218
手動裝置	鎖定式 按鈕式
嚮導類型	直接
流向	不可逆
搭接	重疊
強制動態說明	切換頻率最低每週 1 次
關閉時間	6 ms
打開時間	6 ms
持續通電率	100%
0 訊號的最大正向測試脈衝	1800 µs
訊號為 1 的最大反向測試脈衝	800 µs
線圈的特性參數	24 V DC: 1.8 W
允許的電壓波動	-15%/+10%
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
介質溫度	-10 °C...50 °C
環境溫度	-10 °C...50 °C
電氣介面	M12x1 符合 IEC 61076-2-101 標準
氣動介面, 氣口 1	底座
氣動介面, 氣口 2	底座
氣動介面, 氣口 3	底座
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR