

氣路板
VABM-L1-...
訂貨編號: 573605

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	10.5 mm 16 mm 19 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	24
認證	c UL us - 認證 (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-20 °C...60 °C
嚮導氣口 12/14	M5
嚮導排氣口 82/84	M5
氣動介面，氣口 1	G1/8 G1/4 G3/8
氣動介面，氣口 2	M5 M7 G1/8 G1/4
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金