

電氣連接板

VAVE-L1-1VK8-LP

訂貨編號: 573943

FESTO



資料表

特性	值
電纜特徵	用於靜態應用
反極性保護	雙極性的
附加功能	火花抑制
訊號狀態顯示器	LED
標稱操作電壓 DC	12 V 24 V
抗電湧性	0.8 kV
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...60 °C
安裝位置	可選
最大緊固扭矩	0.27 Nm
最小電纜彎曲半徑	34 mm
產品重量	47 g
電氣介面	2 針/2 芯 直角式插座/電纜 方形結構/開放式末端
電纜結構	2 x 0.25 mm ²
電纜直徑	3.4 mm
電纜直徑公差	± 0.1 mm
電纜長度	2.5 m
線端	芯線套管
保護導線介面	不可用
安裝方式	透過自攻螺絲安裝在電磁閥上
外殼顏色	黑色
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	PA
密封件材質	EPDM
外殼材質	PA
電纜護套材料	TPV

特性	值
螺絲材料	回火鋼