


# L 型快插式螺紋接頭，加長型

## QBMLL-M5-5/32-U-M

訂貨編號: 574303

FESTO



### 資料表

| 特性                | 值                                         |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 尺寸                | 標準                                        |
| 公稱通徑              | 0.098 in                                  |
| 旋入螺釘上的密封件類型       | 密封圈                                       |
| 設計                | L 型，加長                                    |
| 套組規格              | 0                                         |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | 0.095 Mpa...1 Mpa<br>13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍         | 0.95 bar...10 bar                         |
| 海事分類              | 參見證書                                      |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                  |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                          |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C<br>32 °F...140 °F            |
| 標稱扭矩              | 0.5 Nm                                    |
| 標稱鎖緊扭矩公差          | ± 10%                                     |
| 產品重量              | 0.282 oz                                  |
| 安裝方式              | 外六角，A/F 8 mm                              |
| 氣動介面，氣口 1         | 外螺紋 M5                                    |
| 氣動介面，氣口 2         | 適用於氣管外徑 5/32"                             |
| 釋放環顏色             | 灰色                                        |
| 材料說明              | RoHS 合規                                   |
| 外殼材質              | PBT                                       |
| 螺紋密封件材料           | NBR                                       |
| 釋放環材料             | POM                                       |
| 氣管夾緊元件材質          | 高合金不鏽鋼                                    |