

蓋板
VABB-L1-18
訂貨編號: 574482

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	19 mm
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
認證	RCM 商標 c UL us - 認證 (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用於閥安裝的最大緊固扭矩	1.18 Nm
產品重量	50 g
材料說明	RoHS 合規
蓋板材質	精製鋁合金