



伯努利吸盤  
OGGB-100-G18-2  
訂貨編號: 574565

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 安裝位置              | 可選                              |
| 介面位置              | 位於頂部/側面                         |
| 夾爪直徑              | 100 mm                          |
| 工作壓力              | 0 bar...6 bar                   |
| 額定工作壓力            | 1 bar                           |
| 額定工作壓力下的耗氣量       | 110 l/min                       |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明         | 不可用潤滑介質工作                       |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                  |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 介質溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 額定工作壓力下的聲壓度       | 65 dB(A)                        |
| 額定工作壓力下的聲壓        | 78 dB(A)                        |
| 額定工作壓力時的保持力       | 7 N                             |
| 額定工作壓力下的側向力       | 1 N                             |
| 安裝方式              | 透過內螺紋安裝                         |
| 氣動介面              | G1/8                            |
| 備用介面              | G1/8                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 外殼材質              | 精製鋁合金<br>陽極氧化                   |
| 間距墊片材料            | POM                             |
| 產品重量              | 210 g                           |