

Multi-pin 分配器

NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

訂貨編號: 574587

FESTO



資料表

特性	值
寬度	24 mm
高度	23 mm
長度	113 mm
準備就緒狀態指示	綠色 LED
狀態指示	黃色 LED
安裝位置	可選
產品重量	74 g
電氣介面 1	直列式插座, M8, 3 針
電氣介面 2	直列式插頭, M12x1, 8 針
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
40°C 時的額定電流	3 A
每個插入位置的最大電流	2 A
防護等級	IP68
環境溫度	-20 °C...80 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
外殼材質	加強型 PBT
外殼顏色	灰色
密封件材質	FPM
電觸頭材料	鍍鎳和鍍金
插座材料	鍍鎳黃銅