

匯流排介面
CDPX-F-CO
訂貨編號: 575301

FESTO



資料表

特性	值
安裝深度	24 mm
高度	91 mm
長度	41 mm
認證	C-Tick c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 無冷凝
防護等級	IP20
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	150 g
材料說明	RoHS 合規
現場匯流排介面	CANopen
匯流排介面, 連接系統	插頭 Sub-D 9 針
匯流排介面, 傳輸速率	9.6 kbit/s 至 1 Mbit/s