


# 延時閥 VZ-3-PK-3

訂貨編號: 5755

FESTO



## 資料表

| 特性                       | 值   |
|--------------------------|---|
| 公稱通徑                     | 2 mm  |
| 驅動方式                     | 氣動  |
| 結構特點                     | 具回位彈簧的提動閥   |
| 搭接                       | 重疊  |
| 強制動態說明                   | 切換頻率最低每週 1 次  |
| 工作壓力                     | 2.5 bar...8 bar   |
| 標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化) | 90 l/min  |
| 可調延時                     | 0.25 s...5 s  |
| 重置的停機時間                  | 55 ms   |
| 時間設定的重複精度                | ± 0.5 s   |
| 防爆                       | 必須遵守證書中的資訊!<br>防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 工作介質                     | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 工作和嚮導介質說明                | 不可用潤滑介質工作   |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 嚮導介質                     | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 環境溫度                     | -10 °C...60 °C  |
| 產品重量                     | 150 g   |
| 安裝方式                     | 面板式安裝<br>安裝框架<br>是否要:   |
| 氣動介面                     | PK-3  |
| 外殼材質                     | 壓鑄鋅   |