


# 插頭

## NECU-M-S-A12G4-IS

訂貨編號: 575719

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 基於標準                | EN 61076-2-101  |
| 防爆                  | 必須遵守證書中的資訊!<br>防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 安裝位置                | 可選  |
| 產品重量                | 38 g  |
| 電氣介面                | 4 針<br>彈簧壓接端子<br>M12x1<br>直列式插頭   |
| 插頭編碼                | A   |
| 操作電壓範圍 DC           | 0 V...30 V  |
| 40°C 時的額定電流         | 4 A   |
| 許用的電纜直徑             | 4 mm...8 mm   |
| 介面橫截面               | 0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>                               |
| 防護等級                | IP65<br>IP67  |
| 環境溫度                | -40 °C...85 °C  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 材料說明                | RoHS 合規   |
| 污染等級                | 3   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 0 - 無耐腐蝕能力  |
| 外殼材質                | 壓鑄鋅<br>鍍鎳   |
| 電觸頭材料               | 青銅<br>青銅  |