


阻擋氣缸 DFSP-Q-16-10-DF-PA

訂貨編號: 576068

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm
活塞直徑	16 mm
活塞桿螺紋	M3
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒型材 非旋轉
位置偵測	透過近接開關
活塞桿端部	內螺紋
訂製品	活塞桿，具有內螺紋 抗扭轉活塞桿
扭矩/導向保護	扁平活塞桿
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...80 °C
衝擊力	880 N
在切換操作期間允許的側向力	147 N
最大週期頻率	5 Hz
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件 是否要：
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
墊圈螺絲材質	高合金不鏽鋼

特性	值
蓋子材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
密封件材質	TPE-U(PU)
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
滾子材料	鍍鋅鋼
缸筒材料	精製鋁合金 光滑陽極氧化處理