

阻擋氣缸 DFSP-20-10-PF-PA

訂貨編號: 576087

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-------------------|--------------------------------------|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直徑 | 20 mm |
| 活塞桿螺紋 | M3 |
| 緩衝 | 兩端具有彈性緩衝環/墊 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 工作模式 | 單動 拉動 |
| 結構特點 | 缸徑 活塞桿 缸筒型材 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 活塞桿端部 | 內螺紋 |
| 訂製品 | 活塞桿，具有內螺紋 |
| 扭矩/導向保護 | 圓形活塞桿 |
| 工作壓力 | 0.16 Mpa...1 Mpa 1.6 bar...10 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作） |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 無塵室等級 | 6 級，符合 ISO 14644-1 |
| 環境溫度 | -10 °C...80 °C |
| 衝擊力 | 1370 N |
| 在切換操作期間允許的側向力 | 228 N |
| 最大週期頻率 | 5 Hz |
| 安裝方式 | 具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件 是否要： |
| 氣動介面 | M5 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 墊圈螺絲材質 | 鍍鋅鋼 |
| 蓋子材料 | 精製鋁合金 陽極氧化處理 |

| 特性 | 值 |
|-------|-------------------|
| 密封件材質 | TPE-U(PU) |
| 活塞桿材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 滾子材料 | 鍍鋅鋼 |
| 缸筒材料 | 精製鋁合金 光滑陽極氧化處理 |