


# 阻擋氣缸 DFSP-Q-40-25-PR-PA

訂貨編號: 576142

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| 行程                  | 25 mm                                |
| 活塞直徑                | 40 mm                                |
| 緩衝                  | 兩端具有彈性緩衝環/墊                          |
| 安裝位置                | 可選                                   |
| 工作模式                | 單動<br>拉動                             |
| 結構特點                | 缸徑<br>具滾輪的活塞桿<br>缸筒型材<br>非旋轉         |
| 位置偵測                | 透過近接開關                               |
| 訂製品                 | 抗扭轉活塞桿                               |
| 扭矩/導向保護             | 扁平活塞桿                                |
| 工作壓力                | 0.12 Mpa...1 Mpa<br>1.2 bar...10 bar |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)               |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                          |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C                       |
| 衝擊力                 | 4500 N                               |
| 在切換操作期間允許的側向力       | 898 N                                |
| 最大週期頻率              | 5 Hz                                 |
| 安裝方式                | 具通孔<br>透過內螺紋安裝<br>具有附件<br>是否要:       |
| 氣動介面                | G1/8                                 |
| 材料說明                | RoHS 合規                              |
| 墊圈螺絲材質              | 鍍鋅鋼                                  |
| 蓋子材料                | 精製鋁合金<br>陽極氧化處理                      |
| 密封件材質               | TPE-U(PU)                            |
| 活塞桿材質               | 高合金不鏽鋼                               |

| 特性   | 值                 |
|------|-------------------|
| 滾子材料 | 鍍鋅鋼               |
| 缸筒材料 | 精製鋁合金<br>光滑陽極氧化處理 |